



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18FID3



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között. **M18 FUEL™ 1/4 colos Hex akkus ütvecsavarozó.**

- **Extrém kompakt csupán 113 mm hosszal.**
- **A DRIVE CONTROL gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.**
- **A munkaterület jobb megvilágítása 3 LED-del.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Ütésszám 3. fokozat	0 - 4400 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozat	0 - 1750 min ⁻¹
Súly	1,7 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	M18 FID3
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Jellemző felhasználás	Strong
Szerszámbefogó meghajtási profil	HEX (E 6,3)
Maximális nyomaték 1. fokozat	40 Nm
Ütésszám 4. fokozat	0 - 4400 min ⁻¹
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M 16
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Ütésszám 2. fokozat	0 - 3000 min ⁻¹
Maximális nyomaték 3. fokozat	226 Nm
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Termék fajtája	Ütvecsavarozó