

Garant**Precíziós kúpos lemezfúró készlet spirálhoronnyal HSS, TiAlN, Vágóél Ø DC: 3-30,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással. Készlet 3 db kúpos lemezfúróval és 1 db 118160 sz. fúróasztával kazettában.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás.

Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes- és könnyűfémek: 0,1 – 5mm, műanyagok max. 10 mm.

Tartalma:

1-1 db kúpos lemezfúró: 118040 sz. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5 méret

Fúróasztá: 118160 sz.

Műszaki leírás

Bevonat	TiAlN
Színes gyűrű	nincs

Szerszáanyag	HSS
Termék fajtája	Lépcsős fúró
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár