

**CNGA 120404, KBN05M, Típus: ME****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 255608 ME |
| GTIN | 4960664598892 |
| Árucikk kategória | 25H |

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge; váltólapkánként 2 ill. 3 él.

Minőség: KBN05M

Vágóél kivitel: ME

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 200 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,2 mm/ford, |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 200 m/min |
| Vágóél kivitel | ME |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | KBN05M |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | CBN |
| Váltólapka ISO kód | CNGA 120404 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Terméknév attribútum | KBN05M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |