

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz $L_1$	21 mm
Működő szélesség $L_4$	32 mm
Kés ISO kódja	SRGCR/L 2525M10
Szárméret	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 11
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Lapkaméret	10 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög $\kappa$	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 11

269005 11

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500