

Power Station, Teljesítmény: 1500W



Rendelési adatok

Rendelés száma	957650 1500
GTIN	4260302417289
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Mobil, könnyen hordozható áramellátás gurítható munkapadokhoz, UNI Line-okhoz stb. Sokféle kapcsolódási lehetőség eszközökhöz, mint például laptopokhoz, monitorokhoz, okostelefonokhoz, kislámpákhoz. Még egy autó beindítása is lehetséges az akkumulátor 60% feletti töltöttsége és megfelelő kábel esetén (nem tartozék). Töltési lehetőség 230 V-os hálózati aljzattal és DC-/napelemes töltőcsatlakozóval, vagy 12 V-os szivargyújtóval. **LiFePO4** (lítium-vas-foszfát) -**lítium akkumulátor** 1500 W folyamatos teljesítménnyel és 3000 W maximális teljesítménnyel. Integrált napelemes töltés vezérlő napelemes töltéshez 200 Wp-ig 10 A-nél. Több mint 4000 töltési ciklus lehetséges 80% DoD-nél.

Akkumulátor kapacitás: 1497 Wh

Váltakozó áram kimenet: 2 × 230 V, 50 Hz, tiszta szinuszhullám.

Egyenáram kimenetek: 4 × USB port, 1 × USB C port, 2 × DC kimenet, 1 × szivargyújtó (12 V).

Kapacitás (AH): 58,5 Ah (25,6 V)

Csatlakozók: EC5 (bikakábel)

Alkalmazható:

Elektromosan állítható magasságú GridLine munkapad, UNILine Wall és Tower, számítógépes pult, INFO Point.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-vasfoszfát
-------------------	-------------------

Csúcsteljesítmény (2 másodperc)	3000 W
Folyamatos teljesítmény	1500 W
Elemkapacitás	1497 Wh
Hossz	480 mm
Feszültség	230 V
Szélesség	190 mm
Magasság	240 mm
Súly	20 kg
Kapacitás	58,5 Ah
Termék fajtája	Akku