

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	27 mm
Alátétlapka	269005 9
Csavar alátétlapkához	269013 5
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Kés ISO kódja	SSSSCR/L 2020K12
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 9	269005 9
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500