



Digitális XTL furatmikrométer Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 12,5-16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
----------------	--------

Méret a	0,5 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	162 mm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Standard mérésmélység	62 mm
Hibahatár	0,004 mm
Méréstartomány	12,5 - 16 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16

Adatlap

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12