



Digitális XTL furatmikrométer Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 8-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

Hibahatár	0,004 mm
-----------	----------

Standard mérésmélység	58 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mérésmélység hosszabbítóval	121 mm
Leolvasás	0,001 mm
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
Méret a	1,9 mm
Méréstartomány	8 - 10 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032

Adatlap

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2