



Digitális XTL furatmikrométer Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 10-12,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	10 - 12,5 mm
----------------	--------------

A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérésmélység hosszabbítóval	134 mm
Standard mérésmélység	58 mm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Hibahatár	0,004 mm
Méret a	1,9 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/76	428510 2/76

Adatlap

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12