

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-571, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094452 8
GTIN	10076490630802
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® 11-571. **Ultrakönnyű kialakítás a D vágásvédelmi kategóriában.** Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében. Érintőképernyőhöz alkalmas. **ESD munkaállomásokhoz** alkalmas.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Vágásvédelmi kesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
EN 388	4X43D
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	Nitril
Felhasználási tartomány	Allround
Festék	szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű