



Digitális XTL furatmikrométer Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 50-65mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
-------------------------------------	---------------

Hibahatár	0,005 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Méret a	0,5 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	50 - 65 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 61 mm	484030 61
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 63 mm	484030 63
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 52 mm	484030 52
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 62 mm	484030 62
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 56 mm	484030 56
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 54 mm	484030 54
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 53 mm	484030 53
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 64 mm	484030 64
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 51 mm	484030 51
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 57 mm	484030 57
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 59 mm	484030 59
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 58 mm	484030 58