



Digitális XTL furatmikrométer készlet Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 20-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428771 20-50
GTIN	2050002078116
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

Tartalom:

428760 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,001 mm
Beállító gyűrű Ø	20 / 35 mm
Energiaellátás	Elemes

Adatlap

A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	20 - 50 mm
Hibahatár	0,004 mm
Mérőfejek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
-----------------------------------------------------------	--------------

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975

