



## Digitális XTL furatmikrométer Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 35-50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

**3 pontos furatmikrométer** zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

#### Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

#### Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

### Műszaki leírás

Hibahatár	0,004 mm
-----------	----------

Energiaellátás	Elemes
Standard mérésmélység	80 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,001 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	35 - 50 mm
Méret a	0,5 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 50 mm	022500 50

### Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 39 mm	484030 39
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 47 mm	484030 47
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 37 mm	484030 37
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 43 mm	484030 43
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 48 mm	484030 48
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 49 mm	484030 49
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 41 mm	484030 41