



Digitális XTL furatmikrométer Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 65-80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 2 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
-----------------------------	---

Méréstartomány	65 - 80 mm
Hibahatár	0,005 mm
Méret a	0,5 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Leolvasás	0,001 mm
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Standard mérésmélység	80 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 72 mm	484030 72
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 71 mm	484030 71
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 68 mm	484030 68
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 79 mm	484030 79
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 73 mm	484030 73
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 69 mm	484030 69
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 66 mm	484030 66
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 78 mm	484030 78
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 67 mm	484030 67
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 76 mm	484030 76
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 77 mm	484030 77
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 74 mm	484030 74