

Garant**Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos, Metrikus menethez: M3-20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 145114 M3-20 |
| GTIN | 4067263125013 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

1-1 menetfúró készlet, 3 darabos 130150 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret

1-1 menetmetsző 140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret

1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 3 méret

1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18 méret

1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret

1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

1 szerszámtartó racsnival 148701 sz.: 85; 110 méret

1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

Műszaki leírás

| | |
|-------|--------|
| Hossz | 602 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Szélesség | 480 mm |
| Magasság | 63 mm |
| Metrikus menethez | M3 - M20 |
| Menetfajta | M |
| Profilszög | 60 fok |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2 | 114150 10,2 |
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5 | 114150 2,5 |
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3 | 114150 3,3 |
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2 | 114150 4,2 |
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5 | 114150 5 |
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8 | 114150 6,8 |
| Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5 | 114150 8,5 |
| Kézi menetfúró készlet M M10 | 130150 M10 |
| Kézi menetfúró készlet M M12 | 130150 M12 |
| Kézi menetfúró készlet M M14 | 130150 M14 |
| Kézi menetfúró készlet M M16 | 130150 M16 |
| Kézi menetfúró készlet M M18 | 130150 M18 |
| Kézi menetfúró készlet M M20 | 130150 M20 |
| Kézi menetfúró készlet M M3 | 130150 M3 |
| Kézi menetfúró készlet M M4 | 130150 M4 |
| Kézi menetfúró készlet M M5 | 130150 M5 |
| Kézi menetfúró készlet M M6 | 130150 M6 |
| Kézi menetfúró készlet M M8 | 130150 M8 |
| Menetmetsző6g M M10 | 140300 M10 |
| Menetmetsző6g M M12 | 140300 M12 |

| | |
|--|--------------|
| Menetmetsző6g M M14 | 140300 M14 |
| Menetmetsző6g M M16 | 140300 M16 |
| Menetmetsző6g M M18 | 140300 M18 |
| Menetmetsző6g M M20 | 140300 M20 |
| Menetmetsző6g M M3 | 140300 M3 |
| Menetmetsző6g M M4 | 140300 M4 |
| Menetmetsző6g M M5 | 140300 M5 |
| Menetmetsző6g M M6 | 140300 M6 |
| Menetmetsző6g M M8 | 140300 M8 |
| Fémdoboz, üres, menetszerszám készlethez Metrikus menethez M3-12 | 145605 M3-12 |
| Fémdoboz, üres, menetszerszám készlethez Metrikus menethez M3-20 | 145605 M3-20 |
| Fordítóvas, állítható Típus 1 | 148410 1 |
| Fordítóvas, állítható Típus 1.1/2 | 148410 1.1/2 |
| Fordítóvas, állítható Típus 2 | 148410 2 |
| Fordítóvas, állítható Típus 3 | 148410 3 |
| Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 110 mm | 148700 110 |
| Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 85 mm | 148700 85 |
| Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X5 mm | 149310 20X5 |
| Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X7 mm | 149310 20X7 |
| Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 25X9 mm | 149310 25X9 |
| Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm | 149310 30X11 |
| Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X14 mm | 149310 38X14 |
| Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 45X18 mm | 149310 45X18 |
| Menetsablon Menetmérethez M/W | 477000 M/W |