

**Kesztyű pár 6845 // SKIN FLEX 3D, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094533 7 |
| GTIN | 4059904206748 |
| Árucikk kategória | 09H |

Leírás**Kivitel:**

SKIN FLEX 3D 6845. Nagyon magas vágás elleni védelem (F teljesítményszint) és egyidejűleg kényelmes viselet a 3D FIT illeszkedésnek köszönhetően. Megerősített hüvelykujj hajlattal. Érintőképernyőhöz alkalmas. ESD munkaállomásokhoz alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Vágásvédelmi kesztyű |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tartalom | 1 |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| EN 388 | 4X42F |
| Hordozóanyag | Nylon |
| Bevonat | Nitril |
| Felhasználási tartomány | Allround |
| Festék | fekete |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | F |
| Termék fajtája | Vágásvédelmi kesztyű |