

Garant**Menetszerszám készlet egyvágásos menetfúrókkal, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

3-3 egyvágásos menetfúró 131450 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret

1-1 menetmetsző 140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret

1-1 csigafúró 114150 sz.: 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méret

1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1; 2 méret

1 szerszámtartó racsnival 148701 sz.: 85 méret

1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14 méret

1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret

1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

Műszaki leírás

Szélesség	223 mm
Magasság	55 mm

Hossz	420 mm
Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Termék fajtája	Menetmetsző

Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114150 10,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114150 3,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114150 4,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M10	131450 M10
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M12	131450 M12
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M3	131450 M3
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M4	131450 M4
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M5	131450 M5
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M6	131450 M6
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M8	131450 M8
Menetmetsző6g M M10	140300 M10
Menetmetsző6g M M12	140300 M12
Menetmetsző6g M M3	140300 M3
Menetmetsző6g M M4	140300 M4
Menetmetsző6g M M5	140300 M5
Menetmetsző6g M M6	140300 M6
Menetmetsző6g M M8	140300 M8

Fémdoboz, üres, menetszerszám készlethez Metrikus menethez M3-12	145605 M3-12
Fordítóvas, állítható Típus 1	148410 1
Fordítóvas, állítható Típus 2	148410 2
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 85 mm	148700 85
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X5 mm	149310 20X5
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X7 mm	149310 20X7
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 25X9 mm	149310 25X9
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm	149310 30X11
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X14 mm	149310 38X14
Menetsablon Menetmérethez M/W	477000 M/W