

## Asztallapra szerelhető monitorkar nagy/nehéz monitorokhoz, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	928296 1
GTIN	4067263137283
Árucikk kategória	91P

### Leírás

#### Kivitel:

Háromdimenziós kihajtható monitor tartókar alumíniumból és műanyagból, gáztöltésű rugóval a monitor kényelmes, ergonomikus beállításához. A monitor billenőkarja állítható magasságú, billenthető, dönthető és forgatható. Különösen alkalmas nagy és nehéz képernyők, például ívelt képernyők használatához, 6–15 kg súlyú monitorhoz. 19–40 colos monitorokhoz. 360°-ban forgatható 180°-ra beállítható ütközővel. A forgó csuklók nehézsége beállítható. A monitor elforgatható fekvő helyzetből álló helyzetbe a Pivot funkció segítségével. Magasságbeállítási tartomány 300 mm (VESA középpont 150 mm és 450 mm között az asztalfelület felett). Dönthető: 70°.

A monitor egyszerűen, egy kézzel felhelyezhető a QuickRelease segítségével. Kábel elvezetés integrált kábeltartón és burkolatokon keresztül történik. Rugalmasan rögzíthető (asztali szorító, rögzítés a kábel átvezetőbe és csavarral furatba) 10 – 50 mm asztallap vastagsághoz.

#### Felhasználás:

A monitor felszerelése a VESA 75/100 szabvánnyal.

#### Tartalom:

Kihajtható tartókar VESA tartóval, távtartó, csavarkészlet.

#### Szín:

Ezüst.

### Műszaki leírás

Kihajtható tartókar kinyúlása	525 mm
Billenési szög	70 fok
Teherbírás	6 - 15 kg
Billenési tartomány	360 fok
Termék fajtája	Monitor/billentyűzet tartó