

**DNGA 150604, KBN25M, Típus: MET****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 255630 MET    |
| GTIN              | 4960664507337 |
| Árucikk kategória | 25H           |

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: MET

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,1 - 0,3 mm        |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 100 - 180 m/min     |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,2 mm/ford,  |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |
| Vágóél kivitel                             | MET                 |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídus                     | 0,4 mm                    |
| Minőség                        | KBN25M                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás                   |
| Szerszámanyag                  | CBN                       |
| Váltólapka ISO kód             | DNGA 150604               |
| Cserék / élek száma            | 2                         |
| Terméknév attribútum           | KBN25M                    |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |

## Felhasználói adatok

|               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC | alkalmas              |                |         |
| Folyamatos    | feltételesen alkalmas |                |         |
| Szabálytalan  | alkalmas              |                |         |
| Megszakított  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz        | alkalmas              |                |         |