

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	11 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Alátétlapka	269005 12
Szárméret	20 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	10 mm
Kés ISO kódja	SSDCN 2020K09
Lapkaméret	9 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Alátétlapka Típus 12	269005 12
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500