

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260706 25/12  |
| GTIN              | 4045197653314 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 32 mm                  |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 25 mm                  |
| Csavar alátétlapkához           | 269013 5               |
| Kés ISO kódja                   | SSSCR/L 2525M12        |
| Szárméret                       | 25 mm                  |
| Lapkaméret                      | 12 mm                  |
| Váltólapka csavar készlet       | 269028 20              |
| Hozzávaló váltólapka            | SC.. 1204..            |
| Alátétlapka                     | 269005 9               |
| Teljes hossz L                  | 150 mm                 |
| Szabvány                        | DIN ISO 5610           |
| Felhasználás módja              | jobbos                 |
| belső hűtés                     | nem                    |
| Beállítási szög κ               | 45 fok                 |
| Felhasználás                    | Síkesztergálás         |
| Felhasználás                    | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája                  | Esztergakés            |

**Tartozék**

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15                               | 674248 TX15 |
| Csavar alátétlapkához Típus 5   | 269013 5    |
| Váltólapka csavar készlet Típus 20  | 269028 20   |
| Alátétlapka Típus 9   | 269005 9    |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500  |