

HOLEX®**DCMT 11T308 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 11T308 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mm

Előtolás f : 0,06 - 0,36 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PM
Fogásmélység a_p	0,1 - 3,75 mm
Előtolás f	0,06 - 0,36 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes