

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	18 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1212F09
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Szárméret	12 mm
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500