

**HOLEX®****DCMT 11T308 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260506 HBX130
GTIN	4045197670106
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DCMT 11T308 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmElőtolás  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Forgácstörő	MM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,06 - 0,36 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HBX130

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes