

Garant**SOGX 110509, HB630, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	234088 UNI
GTIN	4045197697875
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Előtolás f: 0,08 - 0,2 mm/ford.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sorozat	Power Drill
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOGX 110509
Minőség	HB630
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,08 - 0,2 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		