

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Lapkaméret	10 mm
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	15 mm
Alátétlapka	269005 11
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	20,3 mm
Kés ISO kódja	SRDCN 2020K10
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 11	269005 11
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500