

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1616H09
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Alátétlapka	269005 12
Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	20 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 12

269005 12

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500