



## KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, Ø DC: 18mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	235500 18
GTIN	4047109047143
Árucikk kategória	24P

### Leírás

#### Kivitel:

#### Kombinált szárral.

- Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
- A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

#### Felhasználás:

- Álló és forgó alkalmazás.
- Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
- ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

#### Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

#### Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Kinyúlási hossz  $L_A$ : 60 mm

Szár Ø  $D_s$ : 25 mm

Szárhossz  $L_s$ : 56 mm

Váltólapka ISO kód: SOEX 060306 18-..

Váltólapka csavar készlet: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

### Műszaki leírás

Szár Ø $D_s$	25 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 060306 18-..
Hasznos hossz $L_1$	36 mm

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	18
Teljes hossz L	116 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	60 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, E 6,3 szár Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2	239652 6IP2
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0