

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/10mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	SRDCN 2525M10
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	10 mm
Alátétlapka	269005 11
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	17,5 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	20,3 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Alátétlapka Típus 11	269005 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500