

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SRGCR/L 1616H10
Fejhossz L ₁	15,5 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Lapkaméret	10 mm
Alátétlapka	269005 11
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Csavar alátétlapkához	269013 2
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Alátétlapka Típus 11

269005 11

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500