

LOCTITE**Ragasztóanyag, Típus: 3450**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083260 3450
GTIN	5010266007694
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

5 perces 2K epoxid ragasztó (1:1) 25 ml

A 2 komponenses epoxi ragasztó az összekeverést követően szobahőmérsékleten megszárad.

Fém felületeken nagy szilárdságú. A ragasztórendszer a hézagkitöltő képességének köszönhetően durva és rosszul illeszkedő fém, kerámia, duroplaszt vagy fa felületekhez is alkalmas.

Veszélyes áru kategória: 9

Kémiai alap: Epoxidgyanta

Felhasználási hőmérséklet tartomány: -55 °C

Száradás: 4 - 6 min

Húzó-nyírószilárdság: 25 N/mm²

Festék: szürke

Úrtartalom: 25 g

Műszaki leírás

Húzó-nyírószilárdság	25 N/mm ²
Gyártó jelölése	LOCTITE EA 3450

Dinamikus viszkozitás	35000 mPas
UN szám	UN3082
Úrtartalom	25 g
Feldolgozási idő	300 s
Keménység Shore A szerint	68
Feldolgozási hőmérséklet	-2 - 22 °C
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Kémiai alap	Epoxidgyanta
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Veszélyes áru kategória	9
Alkalmas anyagok	fém
Festék	szürke
Alak	paszta
Sűrűség	1,7 g/cm ³
Üzemi szilárdság	15 min
Száradás	4 - 6 min
Maximális hézagméret	5 mm
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó