

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	9 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Alátétlapka	269005 12
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 2020K09
Csavar alátétlapkához	269013 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 12

269005 12

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500