

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RC.X 1204
Alátétlapka	269005 10
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	16 mm
Kés ISO kódja	SRDCN 2020K12
Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	20,3 mm
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 10	269005 10
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500