

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	269005 9
Fejhossz L ₁	27 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Kés ISO kódja	SSSCR/L 2020K12
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 9

269005 9

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500