

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1204
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 10
Lapkaméret	12 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	20,3 mm
Kés ISO kódja	SRDCN 2525M12
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	18,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 10

269005 10

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500