

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260707 25/12 |
| GTIN | 4045197653352 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Alátétlapka | 269005 9 |
| Hozzávaló váltólapka | SC.. 1204.. |
| Működő szélesség L ₄ | 32 mm |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Kés ISO kódja | SSSCR/L 2525M12 |
| Szárméret | 25 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 20 |
| Fejhossz L ₁ | 25 mm |
| Csavar alátétlapkához | 269013 5 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 45 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 9

269005 9

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500