

Garant GRIDLINE

**Daruzható szerszámszekrény fiókokhoz, 36×24G, A fiókok típusa / száma: 5/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Daruzható 40×28G szerszámszekrény-ház, 36×24G fiókokhoz megfelelő. 4 forgó szem a teheremelő horog rögzítéséhez. Két reteszelő rúddal a biztonságos szállításhoz, lakattal zárható (nem tartozék, max. 6 mm-es kengyel átmérőjű lakat használható). 4 U profilú lábbal emelőkocsival történő szállításhoz, előlről és oldalról nyitott. Rendkívül robusztus és megerősített acéllemez vázszerkezet. Hozzávaló fiókokat a 931356 sz. alatt talál.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, takarólap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Csak korlátozott mértékben alkalmas kültéri használatra, időjárási viszonyoknak nem szabad kitenni.

**Műszaki leírás**

Szélesség	1020 mm
Mélység	793 mm
Magasság	1250 mm
Mélység G-ben	28

Szélesség G-ben	40
Hasznos magasság	900 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

---

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------