

Garant GRIDLINE

**Daruzható GridLine szerszámszekrény kompletten fiókokkal 200 kg, 36×24G,  
A fiókok típusa / száma: 5/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. 4 forgó szem a teheremelő horog rögzítéséhez. Két reteszelő rúddal a biztonságos szállításhoz, lakattal zárható (nem tartozék, max. 6 mm-es kengyel átmérőjű lakat használható). 4 U profilú lábbal emelőkocsival történő szállításhoz, előlről és oldalról nyitott. Rendkívül robusztus és megerősített acéllemez vázszerkezet. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és takarólap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke. A takarólap nem konfigurálható, mindig RAL 7016 antracit.**

**Figyelem:**

Csak korlátozott mértékben alkalmas kültéri használatra, időjárási viszonyoknak nem szabad kitenni.

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban, a reteszelő rudaknak zárt állapotban kell lenniük.

## Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Magasság	1250 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok száma	6
Szélesség	1020 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Mélység	793 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931356 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931356 125

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap  
magasság 200 mm

931356 200

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap  
magasság 300 mm

931356 300

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap  
magasság 75 mm

931356 75

Daruzható szerszámszekrény fiókokhoz A fiókok típusa /  
száma 5/0

932400 5/0