

**Kesztyű pár 8700 ESD 3D, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094535 7
GTIN	4059904195233
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

8700 ESD 3D. Nagyon **finom tapintású és csúszásmentes**, egyedülálló **kényelemmel** a 3D FIT-nek köszönhetően. **Érintőképernyőhöz alkalmas.** Bőrgyógyászatiilag tesztelt és Öko-Tex® Standard 100 szerint tanúsított. Védelem érintkező hő ellen 100°C-ig 15 másodpercre. Az antisztatikus kesztyű alkalmas **ESD** felhasználáshoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

Kesztyű típus	Univerzális kesztyű
---------------	---------------------

Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	1
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
Szabvány	KAMPÓS POFA 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU-nitrilhab
Felhasználási tartomány	Allround
Festék	fekete / szürke
Termék fajtája	ESD kesztyű