

PORTWEST**Kesztyű pár A755, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094516 7 |
| GTIN | 5036108381876 |
| Árucikk kategória | 04J |

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív TPR kialakítás és az F szintű vágásvédelem kombinációja ütésálló kesztyűt biztosít, kivételes kézügyességgel, kényelemmel és védelemmel. Alkalmas érintőképernyős eszközökhöz.

- **F szintű vágásvédelem.**
- **Maximális ütésvédelem a TRP Pod technológiának köszönhetően.**
- **Megerősített hüvelykujj rész és párnázott tenyér.**
- **A csuklón tépőzárral a biztonságos illeszkedésért.**
- **Érintkező hő elleni védelem 100°C-ig.**
- **Nitrilhab réteg a kiváló fogás érdekében nedves és száraz körülmények között.**
- **Duplán merített bevonat a tartósság érdekében.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|----------------------|
| Kesztyű típus | Vágásvédelmi kesztyű |
|---------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |
| EN 388 | 4X42FP |
| EN 407 | X1XXXX |
| Hordozóanyag | TPR, HPPE, poliészter, elasztán |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Felhasználási tartomány | Univerzális / Heavy Duty |
| Festék | fekete / szürke / zöld |
| Szabvány | KAMPÓS POFA 407 |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | F |