

 PORTWEST**Kesztyű pár A755, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094516 11
GTIN	5036108381890
Árucikk kategória	04J

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív TPR kialakítás és az F szintű vágásvédelem kombinációja ütésálló kesztyűt biztosít, kivételes kézügyességgel, kényelemmel és védelemmel. Alkalmas érintőképernyős eszközökhöz.

- **F szintű vágásvédelem.**
- **Maximális ütésvédelem a TRP Pod technológiának köszönhetően.**
- **Megerősített hüvelykujj rész és párnázott tenyér.**
- **A csuklón tépőzárral a biztonságos illeszkedésért.**
- **Érintkező hő elleni védelem 100°C-ig.**
- **Nitrilhab réteg a kiváló fogás érdekében nedves és száraz körülmények között.**
- **Duplán merített bevonat a tartósság érdekében.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyű típus	Vágásvédelmi kesztyű
---------------	----------------------

Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	TPR, HPPE, poliészter, elasztán
Bevonat	Nitrilhab
Felhasználási tartomány	Univerzális / Heavy Duty
Festék	fekete / szürke / zöld
Szabvány	KAMPÓS POFA 407
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	F