



Digitális mérőóra Bluetooth-szal Leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra kombinált skála- és számkijelzővel (számok magassága 10 mm), valamint mechanikus tűrésjelölés. A kijelző- / billentyűzet mező 270°-ig elfordítható.

Funkció:

Nullázás/Preset, a mért érték megjelenítése, átkapcsolható számlálóirány. Lezárható billentyűzet, készenléti üzemmód. Az alsó és felső tűrések meghatározása, a dinamikus min. / max. /max.-min. mérés, Ref 1 vagy Ref 2 kiválasztása (Preset és tárolt tűrés), szorzótényező, billentyűzár, adatkimenet, felbontás kiválasztása (0,01 vagy 0,001 mm).

Integrált Bluetooth kapcsolattal. IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498928 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

Műszaki leírás

Befogószár Ø h6	8 mm
-----------------	------

Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,003 mm
Elem típusa	Gombelem
A tartalmazott elemek száma	1
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Ház vastagsága	33 mm
Ház Ø	59,8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Sorozat	DIALTRONIC
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Kalibrálás	C1
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Számjegy magassága	10 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10