

**Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 72250660****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Árucikk kategória	03F

Leírás**Kivitel:****FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.**

- **Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Max. vibráció EN szerint	5,1 m/s ²
Hálózati frekvencia	50 Hz
Súly	2,2 kg
Maximális vágási mélység	35 mm
Kábelhossz	4 m

Adatlap

Gyártó jelölése	CG15-125BL
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Teljesítményfelvétel	1500 W
Különlegesség	Kefe nélküli motor
Hálózati feszültség	230 V
Lágy indulás	igen
Maximális fordulatszám	3800 - 9000 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Éberségi kapcsoló	nem
Termék fajtája	Sarokcsiszoló