

**Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222906023****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Árucikk kategória	03F

**Leírás****Kivitel:****FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.**

- **Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

**Tartalom:**

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

**Műszaki leírás**

Kábelhossz	4 m
Maximális vágási mélység	35 mm
Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Éberségi kapcsoló	nem
Maximális fordulatszám	11500 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes

## Adatlap

Súly	2,4 kg
Hálózati frekvencia	50 Hz
Gyártó jelölése	CG17-125
Különlegesség	rövid felépítés
Lágy indulás	igen
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	1700 W
Termék fajtája	Sarokcsiszoló