

**Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222916023****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Árucikk kategória	03F

**Leírás****Kivitel:****FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.**

- **Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

**Tartalom:**

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

**Műszaki leírás**

Éberségi kapcsoló	nem
Kábelhossz	4 m
Teljesítményfelvétel	1700 W
Különlegesség	Fordulatszám elektronika
Gyártó jelölése	CG17-125INOX
Maximális tárcsa Ø	125 mm

## Adatlap

Lágy indulás	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	2,4 kg
Hálózati feszültség	230 V
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális fordulatszám	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	5 m/s <sup>2</sup>
Maximális vágási mélység	35 mm
Termék fajtája	Sarokcsiszoló