

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 5xD, Ø DC: 44mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 234015 44     |
| GTIN              | 4045197697592 |
| Árucikk kategória | 21S           |

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** -0,1 / +0,35 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Felhasználás reklámszöveg:**

GG2340 - GG2389 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:**

**Megfúrásakor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Figyelem:**

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet    | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Szár Ø D <sub>s</sub>        | 40 mm                |
| Vágóélek száma Z             | 1                    |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub> | 220 mm               |
| Váltólapka ISO kód           | SOGX 130511          |
| Szárhossz L <sub>s</sub>     | 68 mm                |
| Sorozat                      | Power Drill          |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Névleges Ø D                            | 44                           |
| Maximális állítási határérték $V_{max}$ | 0,25 mm                      |
| Kinyúlási hossz $L_A$                   | 250 mm                       |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez      | HB6535                       |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez      | HB6640                       |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez      | HB630                        |
| Váltólapka minőség belső vágóélhez      | HB6810                       |
| Váltólapkás fúró furatmélység max.      | 5×D                          |
| Szár                                    | ISO 9766                     |
| Fúrési felhasználás                     | Központfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                     | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás                     | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                     | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés                             | igen                         |
| Forgácsolási stratégia                  | HPC                          |
| Termék fajtája                          | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP                                | 239700 20IP |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm                         | 659874 50   |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP                      | 674252 20IP |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |

