

**Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222896023****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Árucikk kategória	03F

**Leírás****Kivitel:**

**FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.**

- **Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

**Tartalom:**

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

**Műszaki leírás**

Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Éberségi kapcsoló	nem
Teljesítményfelvétel	1400 W
Gyártó jelölése	CG14-125V

Hálózati feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Energiaellátás	Vezetékes
Különlegesség	Fordulatszám elektronika
Kábelhossz	4 m
Maximális fordulatszám	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Maximális vágási mélység	35 mm
Súly	2,3 kg
Termék fajtája	Sarokcsiszoló