

REMS

## „EVA Set R“ menetmetsző fej kompletten acéllemez dobozban, Típus: 3/8-1.1/4



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 820301 3/8-1.1/4 |
| GTIN              | 4039976048347    |
| Árucikk kategória | 84B              |

### Leírás

#### Kivitel:

Gyors metszőfej csere gyorsreteszeléssel a racsnis hajtófejbe történő egyszerű beillesztésnek köszönhetően. Vágófejek hosszú csőmegvezetéssel és pontosan beállított vágópofákkal. A kések különösen kopásállóak és cserélhetőek. Átkapcsolható racsnis jobbos és balos hajtásra. Megfordított késekkel alkalmas egészen a falig történő menetmetszéshez (rövid, már beszerelt csőcsonkokon). Nem alkalmas VA csövekhez.

#### Felhasználás:

Kézre álló és könnyű fej az építkezésre történő szállíthatóság érdekében. **A kis fej Ø szűk helyeken végzendő munkákat is lehetővé tesz.**

#### Alkalmazható:

Whitworth csőmenethez DIN 2999 szerint, **1:16 kúpos.**

#### Tartalma:

hozzá tartozó vágófejek, 1-1 db  
(Whitworth-csőmenethez): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col  
Racsnis kar: 1 db

#### Figyelem:

A következő alkatrészek külön ajánlatkérésre kaphatóak:

- **Racsnis kar.**
- **Komplett metszőfej pofákkal, valamint tartalék pofákkal.**

A rendelésnél kérjük a kívánt méretet megadni.

### Műszaki leírás

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Whithworth csőmenet vágó fej | 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 coll |
| Racsnis szárok száma         | 1                            |
| Szabvány                     | DIN EN 10226                 |
| Csomagolás                   | Acéllemez koffer             |
| Termék fajtája               | Menetmetsző fej              |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Racsnis szár „Central” Típus C1.1/4                        | 820600 C1.1/4 |
| Metszőfej pofákkal Menetfajta R1.1/4                       | 820650 R1.1/4 |
| Acéllemez láda menetmetsző fejekhez „Central” Típus C1.1/4 | 820620 C1.1/4 |
| Metszőfej pofákkal Menetfajta R3/4                         | 820650 R3/4   |
| Metszőfej pofákkal Menetfajta R3/8                         | 820650 R3/8   |
| Metszőfej pofákkal Menetfajta R1/2                         | 820650 R1/2   |
| Metszőfej pofákkal Menetfajta R1                           | 820650 R1     |