

REMS

**„EVA Set R“ menetmetsző fej kompletten acéllemez dobozban, Típus: 3/8-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Árucikk kategória	84B

**Leírás****Kivitel:**

Gyors metszőfej csere gyorsreteszeléssel a racsnis hajtófejbe történő egyszerű beillesztésnek köszönhetően. Vágófejek hosszú csőmegvezetéssel és pontosan beállított vágópofákkal. A kések különösen kopásállóak és cserélhetőek. Átkapcsolható racsnis jobb- és balos hajtásra. Megfordított késekkel alkalmas egészen a falig történő menetmetszéshez (rövid, már beszerelt csőcsomókokon). Nem alkalmas VA csövekhez.

**Felhasználás:**

Kézre álló és könnyű fej az építkezésre történő szállíthatóság érdekében. **A kis fej Ø szűk helyeken végzendő munkákat is lehetővé tesz.**

**Alkalmazható:**

Whitworth csőmenethez DIN 2999 szerint, **1:16 kúpos.**

**Tartalma:**

hozzá tartozó vágófejek, 1-1 db  
(Whitworth-csőmenethez): 3/8; 1/2; 3/4; 1;  
1.1/4; 1.1/2; 2 col  
Racsnis kar: 1 db

**Figyelem:**

A következő alkatrészek külön ajánlatkérésre kaphatóak:

- **Racsnis kar.**
- **Komplett metszőfej pofákkal, valamint tartalék pofákkal.**

A rendelésnél kérjük a kívánt méretet megadni.

**Műszaki leírás**

Whithworth csőmenet vágó fej	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 coll
Racsnis szárok száma	2
Szabvány	DIN EN 10226
Csomagolás	Acéllemez koffer
Termék fajtája	Menetmetsző fej

## Tartozék

Racsnis szár „Central“ Típus C2	820600 C2
Acéllemez láda menetmetsző fejekhez „Central“ Típus C2	820620 C2
Metszőfej pofákkal Menetfajta R1/2	820650 R1/2
Metszőfej pofákkal Menetfajta R2	820650 R2
Metszőfej pofákkal Menetfajta R3/8	820650 R3/8
Metszőfej pofákkal Menetfajta R1.1/4	820650 R1.1/4
Metszőfej pofákkal Menetfajta R1.1/2	820650 R1.1/2
Metszőfej pofákkal Menetfajta R1	820650 R1
Racsnis szár „Central“ Típus C1.1/4	820600 C1.1/4
Metszőfej pofákkal Menetfajta R3/4	820650 R3/4