

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Működő szélesség L ₄	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Fejhossz L ₁	18 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1212F09
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500